

# Technisch specificatieblad

Platte hoek dalend, voor wandgoot Rapid 45-2 type

GK-53100

Artikelnr. 6113090



Platte hoek als kaphulpstuk voor richtingsverandering van de wandgoot Rapid 45-2.




PC/  
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

Bestelnr.	6113090
Type	GK-FH53100RW
Dimensie	142x142x56
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	10,91 kg/100 st.

## Technische gegevens



Aantal deksels	1
Uitvoering voor kanaalafmeting	Hulpstuk 53 x 100 mm
Voor kanaalbreedte	100,00 mm
Voor kanaalhoogte	53,00 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Richtingsverandering	verticaal stijgend/dalend
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °