

## Jupiter Pro 2200 Wit 40° 2370lm 4000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 940440  
 EAN: 7021989404408  
 Vervangt: 940400



### Elektrisch

System wattage: 22W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 2370lm  
 Werkzaamheid: 108 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>90  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 40°  
 UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Matwit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Module: 2200  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 112  
 Diameter (mm) D: 114  
 Cut-out (mm): 83  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 110  
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 100mm  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.08 / 0.9

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 830 x 120 x 130

