

# Külső metrikus mikrométer hőszigetelő kerettel

## Sorozat 102

Ez a külső mikrométer pontos és megbízható eszköz, amely a következő előnyöket kínálja:

- Kivágott keret (az ülék mögött) a nehezen elérhető helyeken történő mérésekhez
- A racsnit állandó mérőerőt biztosít.



Csak 0-25, 25-50 mm esetén

## Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású $\varnothing 18$ mm
Párhuzamosság	2 $\mu\text{m}$ 0-75 mm esetén, 3 $\mu\text{m}$ 75-100 mm esetén
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozzal, kulccsal, beállító etalonnal (25 mm-től fölfelé), gyártói bizonyítvánnyal (0-50 mm tartomány)



102-301



102-911-40

## Metrikus

Felbontás 0,001mm

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Megjegyzés	L coll [mm]	a [mm]	c [mm]	Tömeg [g]
102-311	0 - 25	0,3 $\mu\text{m}$	Racsnit	0	5	2,5	180
102-312	25 - 50	0,3 $\mu\text{m}$	Racsnit	25	7,8	2,5	270
102-313	0 - 25	0,3 $\mu\text{m}$	Frikciós dob	0	5	2,5	180

## Metrikus

Felbontás 0,01mm

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Megjegyzés	L coll [mm]	a [mm]	c [mm]	Tömeg [g]
102-301	0 - 25	0,6 $\mu\text{m}$	Racsnit	0	5	2,5	180
102-302	25 - 50	0,6 $\mu\text{m}$	Racsnit	25	7,8	2,5	270
102-303	50 - 75	0,6 $\mu\text{m}$	Racsnit	50	10,6	2,5	375
102-304	75 - 100	0,6 $\mu\text{m}$	Racsnit	75	11	2,5	490

## Metrikus

Mikrométer készlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Megjegyzés	Tömeg [g]
102-911-40	0 - 100	0,6 $\mu\text{m}$	Racsnit	1200

