



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6980 Möbelhubroller



Mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken. Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007, Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag. 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-Bereifung 160 x 50 mm, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrurt 5 m lang. Lieferung paarweise.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Gesamtlänge (mm)	600
Gesamtbreite (mm)	390
Gesamthöhe (mm)	800
Hubbereich (mm)	10 - 300
Hinweis	Ladeplatte 300 x 110 mm
Bereifung	Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm)	160 x 50
Gewicht (kg)	45
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976069807