

Wetec Micron-Shear 180P Ecotec


Schlanker Kopf, jedoch starke Schneiden mit extrem planem Schnitt, für diffizile Arbeiten.

Technische Daten:

Länge: 130 mm
 Schneidleistung Cu: 1,0 mm
 Materialstärke: 2,5 mm

Best.-Nr. Ausführung

819150 ESD-Griffe



Wetec Micron-Shear 185P Ecotec mit Sicherheits-Clip


Mit schlankem Kopf und extrem planem Schnitt, für diffizile Arbeiten. Zusätzlich mit Blechhaltefeder, die das Wegfliegen der abgeschnittenen Drähte verhindert.

Technische Daten:

Länge: 138 mm
 Schneidleistung Cu: 1,0 mm
 Materialstärke: 2,5 mm

Best.-Nr. Ausführung

801975 ESD-Griffe



Wetec Schrägschneider 170VM Ecotec

Ideal für extrem dicht gepackte Bauteile auf Leiterplatten.


Technische Daten:

Länge: 130 mm
 Schneidleistung Cu: 0,65 mm
 Materialstärke: 2,0 mm
 Schneide: 60° abgewinkelt

Best.-Nr. Ausführung

802606 Standardgriffe

819200 ESD-Griffe



Wetec Vorschneider 5000W Ecotec


Der verstellbare Abstandhalter erlaubt es, die Schnittlänge von 0-5 mm einzustellen.

Technische Daten:

Länge: 147 mm
 Schneidleistung Cu: 1,3 mm
 Materialstärke: 5,0 mm

Best.-Nr. Ausführung

819210 ESD-Griffe



Wetec Vorschneider TR5000 Ecotec

Spezial-Zange für die Arbeit an engen Stellen, zum Schneiden mit einem festgelegten Drahtüberstand.

Technische Daten:

Schneidleistung Cu: 1,3 mm
 Länge: 147 mm
 Materialstärke: 5,0 mm

Best.-Nr. Ausführung Drahtüberstand mm

819220 ESD-Griffe 1,0

819230 ESD-Griffe 1,3

819240 ESD-Griffe 1,5

