



# Druckregelventil-Batterie LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Teilenummer: 540041

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Mini
Baureihe	DB
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	auf P-Leiste direktgesteuertes Kolbenregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Druckregelbereich MPa	0,05 ... 0,7 MPa
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0,5 bar
Normalnenndurchfluss	>= 1.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Druckregelbereich psi	7 ... 100 psi
Produktgewicht	750 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffinformation Verschlusschraube	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Abstandsbolzen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtring	PVC
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt