


Parallelbausatz EAMM-U-86-D50-60G-102-S1

Teilenummer: 2803197

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	2.530 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform