

## fetra Rollbehälter

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118901



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Rollbehälter

### Traglast 600 kg

Rollbehälter






- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Höhe 1800 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- verschließbar mit Riegelverschluss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Rollbehälter	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Traglast	600 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1200 mm	Feststeller	ja
Ladeflächenbreite	800 mm	Euronorm	nein
Höhe	1800 mm	Radanordnung	rechteckig
Plattform	geschlossen	Schließsystem	Riegelverschluss
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rad-Ø	200 mm	Gewicht	73,5 kg

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm

528958



Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau