

stumpf

Universalschrank

Serie 2000

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 8 Ebene(n) mit Wannensboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530124



stumpf Werkzeugschrank Serie 2000

mit Wannensböden

Universalschrank



- Geeignet für Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Werkstätten und Labore
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Türöffnungswinkel 105 °
- aus Qualitätsfeinblech, stabil verschweißt
- 8 Ebene(n) mit Wannensboden
- Mit Mitteltrennwand
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie





Technische Details







Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Universalschrank	abschließbar	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Handwerksbetrieben, Werkstätten, Labore	Schließsystem	Zylinderschloss
geeignet für (Produkt/Material)	Handwerkzeuge, Kleinteile, Kleingebinde, Laborbedarf	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1800 mm	Material	Stahl
Breite	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	500 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Mitteltrennwand	ja
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Türöffnungswinkel	105 °
Traglast Fachboden	50 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	85,4 kg

Zubehör

521993		Schubladen für Werkstattschrank, in RAL7035 Lichtgrau
522035		Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Traglast 30 kg, Aus Stahl
946374		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, In schwarz

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa

221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot