


Datenblatt / Data Sheet

Power LED Konverter LV-AC/DC

Power LED Converter LV-AC/DC



Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
Artikelnummer / Item no.	66000171	66000172
Eingangsspannung DC / Input voltage DC	12 ~ 48V	
Eingangsspannung AC / Input voltage AC	8 ~ 32V	
Max. Leistungsaufnahme / Max. power consumption	20W	
Kabel Eingang / Wires input	Blau / Blue	Grau / Grey
Kabel Ausgang / Wires output	Rot / Red = LED Anode Schwarz / Black = LED Cathode	
LED Typ / LED type	1W	3W
Frequenz / Frequency	0~60Hz	
Ausgangsstrom / Output current	350mA	700mA
Min. LED Anzahl / Min. number of LEDs	1	
Max. LED Anzahl/ Max. number of LEDs	3 / 6*	
	Eingang 8~15V max. 3 LED bzw. 22~24V max. 6 LEDs am Ausgang betreiben Input 8~15V max. 3 LED, respectively 22~24V max. 6 LEDs at output	
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	-10°C ~ +50°C	
Max. Temperatur tc @24°C / Max. temperature tc @24°C	+65°C	
Lagertemperatur / Storage temperature	-20°C ~ +90°C	
Kabellänge / Wire length	17,5cm	
Kabelenden / Wire End	Verzinkt / Tinned (min. 6 mm)	
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH	32x32x18mm	
Gewicht / Weight	35g	



Anschlussdiagramm / Wiring diagram

