


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1169 Kistenroller



Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	600
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	199
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	600
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	600
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	199
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	16
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976011691