


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6832 Hubtischwagen



Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	250
Hubbereich (mm)	330 - 910
Ladeflächenlänge (mm)	830
Ladeflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1020
Gesamtbreite (mm)	500
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	125
Gewicht (kg)	78
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976068329