

Nr. 103 Kleideraufzugrolle

nach DIN 20180, Seilrolle aus Kunststoff, mit Befestigungsschraube M10 x 100 mm, Eisenteile verzinkt.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	100
Rillengrund-Ø	75
Rillenbreite	17
Rillentiefe	12,5
Kranzbreite	25
Achs-Ø	15
Achslänge	42
Gewindelänge	30
Tragfähigkeit in kg	50
Gewicht in kg ca.	0,50

Nr. 147 Seitenrollen

mit kugelgelagerter Polyamid-Drahtseilrolle Nr. 149, Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	50	60	80	100
Rillengrund-Ø	38	46	64	84
Rillenbreite	4	5	6	6
Rillentiefe	6	7	8	8
Kranzbreite	10	13	13	14
Gehäusebreite	35	40	50	50
Gesamttiefe	21	23	25	27
Anschraubloch-Ø	5,2	5,2	6,5	6,5
Lochabstand Breite	20	24	32	32
Lochabstand Höhe	74	84	112	132
Baulänge	90	100	130	150
Seil-Ø max.	3	4	5	5
Tragfähigkeit in kg	60	70	100	150
Gewicht in kg ca.	0,15	0,18	0,36	0,44