

Artikelnummer: 153659

Kurzbeschreibung: werkplaatswagen, 2 schuifladen, 2 bok- en 2 zwenkwielen

Langbeschreibung: werkplaatswagen, 2 schuifladen, 2 bok- en 2 zwenkwielen: De werkplaatswagen is gepoedercoat en heeft 2 lades en een vormvak. Dankzij de banden kan de werkplaatswagen als mobiele eenheid worden gebruikt. De werkplaatswagen heeft 2 lades en een vormcompartiment. Bij een gelijkmatig verdeelde last dragen de lades een gewicht tot 40 kg. Het werkoppervlak van de werkplaatswagen is voorzien van een geribbelde rubberen pad die voorkomt dat het gereedschap wegglijdt. Bovendien maakt de poedercoating de werkplaatswagen gevoeliger voor schokken. De 2 vaste en 2 stuurwielen met rem maken het mogelijk om de werkplaatswagen te gebruiken voor specifieke mobiele toepassingen. Meer details: Met gegolfde rubberen coating 1 vorm compartiment Aantal lades: 2 Gepoedercoat 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem Band ø: 150 mm Totaal draagvermogen: 50 kg Draagvermogen lade: 40 kg Kleur: lichtgrijs (RAL 7035) Afmetingen: B 1080 x D 470 x H 900 mm. gewicht: 44,9 kg

