

IQS-Steckanschlüsse - MSV

L-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)

MSV

Typ	D	D ₁
Standard		
IQSL 40H MSV	4	4
IQSL 60H40 MSV	6	4 <i>reduziert</i>
IQSL 60H MSV	6	6
IQSL 80H60 MSV	8	6 <i>reduziert</i>
IQSL 80H MSV	8	8
IQSL 100H MSV	10	10
IQSL 120H MSV	12	12



L-Steckverbindungen mit langem Stecknippel

MSV

Typ	D	D ₁
Standard		
IQSLL 40H MSV	4	4
IQSLL 60H MSV	6	6



Steckanschluss-Einschraubtüllen

MSV

Typ	G	D
Standard		
IQSG M54H MSV	M 5	4
IQSG M56H MSV	M 5	6
IQSG 184H G MSV	G 1/8"	4
IQSG 186H G MSV	G 1/8"	6
IQSG 188H G MSV	G 1/8"	8
IQSG 144H G MSV	G 1/4"	4
IQSG 146H G MSV	G 1/4"	6
IQSG 148H G MSV	G 1/4"	8
IQSG 1410H G MSV	G 1/4"	10
IQSG 1412H G MSV	G 1/4"	12
IQSG 388H G MSV	G 3/8"	8
IQSG 3810H G MSV	G 3/8"	10
IQSG 3812H G MSV	G 3/8"	12
IQSG 3814H G MSV	G 3/8"	14
IQSG 1212H G MSV	G 1/2"	12
IQSG 1214H G MSV	G 1/2"	14



Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen

MSV

Typ	D
Standard/ Hochtemperatur	
IQSC 40H MSV	4
IQSC 60H MSV	6
IQSC 80H MSV	8
IQSC 100H MSV	10
IQSC 120H MSV	12
IQSC 140H MSV	14



Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen

MSV

Typ	D
Standard	
IQSC 40 MSV	4
IQSC 60 MSV	6
IQSC 80 MSV	8
IQSC 100 MSV	10
IQSC 120 MSV	12



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Kugelhähne ab Seite 492



Schlauchabschneider auf Seite 959



Ventile ab Seite 712

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.