



19" 4-Pfosten Laborgestell

26 HE, Flatpack, schwarz

Part No.: 714242

EAN-13: 0766623714242 | UPC: 766623714242

Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit
beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen
Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache
19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage
nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz
und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im
Lieferumfang.

Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Schnelle und einfache Montage
- Tiefenverstellbar zwischen 56 und 102 cm
- Wahlweise verwendbar mit Rollen, Nivellierfüßen oder am Boden montiert
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 26 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005

- Tiefenverstellbar zwischen 56 und 102 cm (in 25 mm-Stufen)
- 2 mm Stahl
- Max. Traglast 360 kg (300 kg bei Verwendung auf Rollen)

Abmessungen

- 559 bis 1023 (T) x 515 (B) x 1295 (H) mm

Lieferumfang

- 19" 4-Pfosten Laborgestell, unmontiert
- 4 Rollen
- 4 Nivellierfüße
- 16 Haken für Kabelmanagement
- Schraubensatz
- Montageanleitung



