



Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Einschub

Typ **IZMX-MIL32C-W16-1**
 Art.-Nr. **184214**
 Katalog Nr. **65A2840G32**

Lieferprogramm

Sortiment		Zusatzausrüstung
Zubehör		Ausfahrtechnik
Zubehör		Mechanische Verriegelung
		Typ 32
		für 3 Leistungsschalter: Zwei normale Einspeisungen (A, C) und eine Kupplung (B). Ein oder zwei beliebige Schalter können gleichzeitig eingeschaltet werden. Zusätzlich drei Kabel-Sets erforderlich.
verwendbar für		IZMX16...W INX16...W
Einbautechnik		Ausfahrtechnik

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])		
Hilfskontakte anbaubar		nein
Anzahl der Kontakte als Öffner		0
Anzahl der Kontakte als Schließer		0

Abmessungen

