



Beschreibung:

Ablasshähne PROFI mit roter DIN 45-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rot in Einzelverpackung

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 45 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426201 und 426301)

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	550605
GTIN	4007228550597
Zolltarif	39174000
Verpackungseinheit (VE)	1

Farbe	natur
Gewicht (kg)	0,06

Umverpackung

Inhalt in Stück	1
T x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Bruttogewicht VE (kg)	0,06
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	336
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartons pro Lage	42
Gewicht (kg)	221,6