



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 5, colore grigio, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 5 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 19,50 litri / 10,52 litri
- Portata - kg/Carico impilabile: 415 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 485 mm L=larghezza=310 mm A=altezza=183 mm
- Dimensioni interne: 432x267x169 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	655500
GTIN	4007228700558
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	8

Colore	grigio
Volume in L	19,50
Peso (kg)	1,18
P x L x A (mm)	485 x 310 x 183

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	8
P x L x A (mm)	1195 x 485 x 315

Peso lordo unità di imballaggio kg	9,44
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	10
Numero di strati	5
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,1

Cartoni per strato	2
Peso (kg)	114,4