





Dubbele jerrycan PROFI 6 + 3 l, HD-PE natuur met zadeltas + vulsystemen



Beschrijving:

Dubbele jerrycan PROFI 6 + 3 l, natuurlijke kleur, HD-PE voor brandstof + brandstofmengsel met zadeltas en vulsystemen voor brandstoffen + olie geschikt voor gebruik met motorkettingzagen –

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen (bijv. kettingsmeerolie)
- door TÜV-geteste productie
- Meetschaal in beide containers en geschikt voor E10
- onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdoppen en inclusief uitloopbuis met sluiting (art.-nr. 819901)
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- met ophangogen voor draagriemen en stabiel door brede bodemvlakken
- met groeven aan onderzijde voor veilige greep
- in natuurlijke kleur is de inhoud van buitenaf beter te herkennen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- Reserveonderdelen en toebehoren: Zadeltas (Artikelnummer 796000), Veiligheidsvulstelsysteem voor brandstoffen (Artikelnummer 819800), Veiligheidsvulstelsysteem voor kettingolie (Artikelnummer 819801)
- Goedkeuringsnummer UN 3H1W/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm / d = diepte = 170 mm, b = breedte = 362 mm, h = hoogte = 298 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	804962
GTIN	4007228804935
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	2

Kleur	natuurlijk
Volume in L	6+3
Gewicht (kg)	1,46
D x B x H (mm)	170 x 362 x 298

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	2
D x B x H (mm)	600 x 380 x 220

Brutogewicht VE kg	3,342
--------------------	-------

Pallet

Aantal kartonnen	36
Aantal lagen	9

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	140,312

D x B x H (m)

1,2 x 0,8 x 2,13