

Artikelnummer: 153659

Kurzbeschreibung: Werkstattwagen, 2 Schubladen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen

Langbeschreibung: Werkstattwagen, 2 Schubladen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen: Der Werkstattwagen ist pulverbeschichtet und verfügt über 2 Schubladen und ein Formularfach. Durch seine Bereifung ist der Werkstattwagen mobil einsetzbar. Der Werkstattwagen verfügt über 2 Schubladen und ein Formularfach. Bei gleichmäßig verteilter Last tragen die Schubladen bis zu 40 kg Gewicht. Die Arbeitsfläche des Werkstattwagens ist mit einer Riffelgummiauflage versehen, die ein Verrutschen der Werkzeuge verhindert. Zudem macht die Pulverbeschichtung den Werkstattwagen unempfindlicher gegen Stöße. Durch die 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller lässt sich der Werkstattwagen gezielt mobil einsetzen. Weitere Details: Mit Riffelgummiauflage 1 Formularfach Anzahl Schubladen: 2 Pulverbeschichtet 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Reifen-ø: 150 mm Traglast gesamt: 50 kg Traglast Schublade: 40 kg Farbe: lichtgrau (RAL 7035) Maße: B 1080 x T 470 x H 900 mm Gewicht: 44,9 kg

