

fetra Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm

Artikelnummer: 104929



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg






Palettenhubwagen

- Traglast 2500 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 530 mm
- Gabelspitzen mit Kletterrollen
- Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Lenkeinschlag 100 °
- Länge 1540 mm
- Gewicht 73 kg
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Breite Lenkräder	50 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Länge	1540 mm
Traglast	2500 kg	Lenkeinschlag	100 °
Länge Gabel	1150 mm	Gabel Ausstattung	Kletterrollen
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Schnellhub	nein
Bedienung Fahrwerk	manuell	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	200 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Nylon	Farbe Gabeln	gelb
Material Gabelrollen	Nylon	Material Deichsel	Stahl
Gabelrollen	Tandem	Oberfläche Deichsel	pulverbeschichtet
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Breite Gabelrolle	70 mm	Garantie	2 Jahre
Durchmesser Lenkräder	200 mm	Gewicht	73 kg

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot