

fetra

Beistellwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 600 x 400
mm, Plattform aus Holz, Plattform
gerade, Maßlich auf Euronorm-
Behälter abgestimmt, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 146141



fetra
Transportgeräte



fetra Beistellwagen

Traglast 200 kg









Beistellwagen



- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Holz
- Plattform gerade
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1150 x 820 x 450 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Radlager	Rillenkugellager
Wagentyp	Beistellwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	200 kg	elektrisch leitend	nein
Euronorm	ja	Material	Stahl
Ladeflächenlänge	600 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Ladeflächenbreite	400 mm	Aufbauten	keine
Etagen Anzahl	3 Stück	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Etagenausrichtung	gerade	Schiebebügel	1 Stück
Höhe	1150 mm	klappbar	nein
Länge	820 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	450 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagentyp	Holzplatte	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Plattform	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Garantie	10 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	31 kg
Rad-Ø	125 mm		

Zubehör

147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar