

## VARIOfit Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 600 x 400  
mm, Plattform aus Stahl mit  
Abrutschwinkel (Überstehend),  
Plattform gerade, mit 3 Kästen,  
Maßlich auf Euronorm-Behälter  
abgestimmt, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL5010 Enzianblau, mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 203169



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Beistellwagen

### mit Euronorm-Behältern

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend)
- Plattform gerade
- mit 3 Kästen
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1185 x 455 x 815 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen



- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Rad-Ø	125 mm
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	600 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	400 mm	Material	Stahl
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagenausrichtung	gerade	Aufbauten	keine
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrutschwinkel überstehend	Wagen Ausstattung	3 Kästen
Höhe	1185 mm	Schiebebügel	1 Stück
Länge	455 mm	klappbar	nein
Breite	815 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Garantie	12 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	27 kg

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau