

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 205 kg, banden massief rubber, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 342015



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 205 kg
- banden massief rubber
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm

## Technische details

|                   |                         |                 |        |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| transporttechniek | rollen                  | draadvangkappen | nee    |
| roltype           | transportapparaatwielen | totale hoogte   | 237 mm |
| bouwmodel         | bokwiel                 | naaflengte      | 60 mm  |
| draagvermogen     | 205 kg                  | naafboorgat     | 20 mm  |
| banden            | massief rubber          | wielbreedte     | 50 mm  |

|                         |                       |                     |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| wiel-ø                  | 200 mm                | lengte plaat        | 135 mm       |
| materiaal velg          | kunststof             | breedte plaat       | 110 mm       |
| wiellager               | glijlager             | afstand schroefgat  | 105x75/80 mm |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen | schroefgat-ø        | 11 mm        |
| bevestigingselement     | plaat                 | oppervlak behuizing | verzinkt     |
| elektrisch geleidend    | nee                   | kleur velg          | zwart        |
| materiaal behuizing     | staal                 | gewicht             | 2,4 kg       |

## Gerelateerde Producten

343404



wiel, draagvermogen 205 kg, banden massief rubber, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, banden kunststof, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken