

## Lacont

### Sicherheitsschrank

#### storeLAB SiS Typ 30/1200

Geeignet für wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 30, Höhe x Breite x Tiefe 1960 x 1195 x 595 mm, Doppel-Flügeltür, Türanschlag beidseitig, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

storeLAB



Artikelnummer: 408039



### Lacont Sicherheitsschrank storeLAB SiS Typ 30/1200

#### Sicherheitsschrank

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 30
- Höhe x Breite x Tiefe 1960 x 1195 x 595 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1600 x 1075 x 515 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür, Türanschlag beidseitig
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit Türfeststallanlage





- Türanschlag beidseitig
- automatische Selbstschließung der Türen und Abluftkanäle über Thermomechanik
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Im Raster von 32 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 33 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510












## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 30
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1960 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Innenhöhe	1600 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1195 mm	abschließbar	ja
Innenbreite	1075 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	595 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Innentiefe	515 mm	Türanschlag	beidseitig
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	Tür Ausstattung	Türfeststellanlage
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Unterbau	Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Zertifizierung	GS
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene)	Bodenwanne mit Lochblecheinsatz	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Höhenverstellraster Ebene	32 mm	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Bodenwanne	ja	Zertifizierung TRbF	Betrieb nach TRbF 20-L
Auffangvolumen Bodenwanne	33 l	Zertifizierung TRBS	Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Sicherheitsausstattung Schrank	automatische Selbstschließung der Türen und Abluftkanäle über Thermomechanik	Gewicht	225 kg

## Zubehör

149135		Aufsatzadapter für Umluftsystem für Gefahrstoffschränk
408040		Stahlboden für Gefahrstoffschränk, für Schränk Breite x Tiefe 595 x 595 mm, Aus Stahl
408041		Einlegeboden für Sicherheitsschränk, Höhe x Breite x Tiefe 30 x 1070 x 510 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
509033		Löschdeckenbox mit Decke, für Entstehungsbrände, Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm, Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525753		Gefahrensymbol, leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage