

## Halogenlampe Kerzen-Form gedreht 35x98mm, E14 240V 18W klar Xenon 170Lm 2000h

Artikel-Nr. 42908

Lampenleistung:	18 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	170 lm
Sockel:	E14
Lampenform:	Kerze
Gedrehtes Glas:	Ja
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	98 mm
UV-Schutz:	Ja
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	3000 K
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h



Halogenlampe Kerzen-Form gedreht 35x98mm Xenon Halogen-Kerzenlampe gedreht, E14, klar. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Sofortstart, volle Lichtausbeute nach dem Einschalten. Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen. Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: C  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 18  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 15000  
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 04.02.2014 09:59:46



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.