

Feldbus-Gateway

RS-232 auf PROFINET

EPGG001

PROFINET



- Einfache Handhabung
- Gateway von RS-232-/422-/485-Schnittstellen auf PROFINET
- Mit zwei Industrial-Ethernet-Ports

Dieses Feldbus-Gateway ermöglicht eine einfache Anbindung von Sensoren und Scannern an PROFINET.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10...32 V DC
Stromaufnahme Gateway (U _b = 24 V)	< 100 mA
Temperaturbereich	0...55 °C
Kurzschlussfest	ja
Verpolungssicher	ja
Überlastsicher	ja
Schnittstelle	RS-232
Übertragungsrate RS-232	< 115200 Bd
Übertragungsrate PROFINET	< 100 MBd
Teilnehmeranzahl	512
Schutzklasse	III

Mechanische Daten

Material	Kunststoff PA
Gewicht	150 g
Schutzart	IP20
Anschlussart Versorgungsspannung	Steckerklemme
Anschlussart RS-Seite	Steckerklemme
Anschlussart Bus-Seite	RJ45
Hutschienenmontage	35 mm

Anschluss Tabellen-Nr.	42
Passende Anschluss-Technik-Nr.	74

Ergänzende Produkte

Software

