

Artikelnummer: 129393

Kurzbeschreibung: Rollbox, 3-seitig,
Kunststoffbodenplatte, 724 x 815 x 1850 mm, rot
(RAL 3000)

Langbeschreibung: Rollbox, 3-seitig,
Kunststoffbodenplatte, Nutzhöhe 1640 mm: Die
Rollboxen im modularen Baukastensystem mit
innovativer Klemmtechnik haben eine besonders
glatte Oberfläche mit einer hervorragenden
Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine
galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im
Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad
C. Serienmäßig ausgestattet mit
Kunststoffbodenplatten (Material: HDPE), mit 2
Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2
Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, a'Ëœ 108 mm) mit Fadenschutz und
verschraubter Radachse. Mit 2 einsteckbaren Seitengittern aus Rohr (22 mm) Nutzhöhe:
1640 mm, Ausfachung mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm)
Traglast: 500 kg Gewicht: 33,5 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1850 mm



EAN/GTIN: 4260474940394