

Technisches Merkblatt

Abdeckpapier
50 g/m², vollgeleimt, Länge 300
m
60 cm / 7875-800-060

Beschreibung / Eigenschaften

Natronmischpapier 50 gr./m²
nach DIN geprüfte, gleichmäßige und besonders
dichte Qualität
Luftdurchlässigkeit 130 ml/Minute
andere Qualitäten weisen doppelt oder dreifach
höhere Durchlässigkeitswerte auf
bei Lacken mit Viskosität < 19 sec. vorher
Lackiertest durchführen, eventuell Ränder mit 20
cm Papier doppelt abkleben
Garantierte Lauflänge von 300 m

Das Papier ist mit dem blauen Umweltengel
versehen.

Natronmischpapier 50 gr/m²
Luftdurchlässigkeit 130ml/Min.
Qualität nach DIN geprüft
gleichmäßige und besonders dichte Qualität
hohe Lackdichte
einseitig glatt
vollgeleimt
garantierte Lauflänge

Rollendurchmesser: ca. 20 cm
Hülse: 50 mm
Länge: 300 m
Breite: 60 cm
Gewicht: 9,3 kg



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.