

SCHULTE

rayonnage - rayonnage départ

MULTIplus-Pack

MULTIplus-Pack, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1000 x 300 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 159151



SCHULTE Rayonnage sans boulons MULTIplus-Pack

Rayonnage de départ

rayonnage - rayonnage départ

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1000 x 300 mm
- charge maximale par élément 600 kg
- 4 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 25 mm
- angle d'installation droit
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : profilés en T divisés dans un carton pratique (passe dans une voiture)
- 5 années de garantie
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément




Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage	type tablette/niveau	tablette en acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de tablette	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de montant	galvanisé
matériau	acier	alignement angle d'installation	droit
hauteur	2000 mm	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
largeur	1000 mm	volume de livraison	profilés en T divisés
profondeur	300 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par élément	600 kg	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	21,02 kg
tablette réglable au pas	25 mm		

Accessoires

159164		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	--	---

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein