

## **bac sur roulettes**

### **rolltainer® ADB**

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1540 x 815 x 724 mm, hauteur utile 1350 mm, rehausses : 3 parois (grillage), 1 porte battante, structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane, Avec bandage polypropylène sur jante polypropylène



**Numéro d'article: 220133**



## **Roll-conteneur rolltainer® ADB**

### **avec plateau en plastique**

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1540 x 815 x 724 mm
- hauteur utile 1350 mm
- rehausses : 3 parois (grillage), 1 porte battante
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- Avec bandage polypropylène sur jante polypropylène

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur de la plateforme	semblable à RAL5010 bleu gentiane
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausses	3 parois (grillage), 1 porte battante	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	emboîtable	non
hauteur	1540 mm	Diamètre de roue	108 mm
longueur	815 mm	pneumatique	polypropylène
largeur	724 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur utile	1350 mm	matériau de jante	polypropylène
Structure de la plateforme	ajourés	Poids	38,2 kg
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression		