

Kappes

chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

hauteur x largeur x profondeur 1100 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur, 1 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 222917



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

l'aide pratique dans le domaine des outils

chariot à outils





- hauteur x largeur x profondeur 1100 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur
- porte battante perforée
- 1 niveaux avec tablette en acier
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en

RAL7035 gris clair

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type de chariot	chariot à outils	type tablette/niveau	tablette en acier
hauteur	1100 mm	verrouillable	oui
largeur	700 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	700 mm	roulant	oui
matériau	acier	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
équipement armoire	tablette, plaques perforées, porte	surface de corps	avec revêtement en plastique
outils incl.	non	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
nombre de plaques perforées exté	3 pièce	surface de face avant	avec revêtement en plastique
nombre de plaques perforées inté	2 pièce	Poids	65,46 kg
type de porte	porte battante perforée		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante