

jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier inoxydable, capacité 20 l, hauteur x largeur x profondeur 216 x 308 x 508 mm, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236236

jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier inoxydable
- capacité 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 216 x 308 x 508 mm
- verrouillable avec capuchon à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- sans système d'évacuation
- avec Poignée de transport
- avec homologation UN
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptif de sécurité	coupe-flammes	non
type de réceptif	bidon	homologation	UN
type de jerrycan	jerrycan de transport	compensation de vide / surpressi	oui
capacité	20 l	Expiration	sans
considération comme	combustibles agressifs	équipement conteneur	anneau de protection

matière dang		pour produi	plastique sur le pourtour
matériau	acier inoxydable 1.4301	poignée	Poignée de transport
hauteur	216 mm	matériau joint d'étanchéité	NBR
largeur	308 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
profondeur	508 mm	Poids	3,7 kg
fermeture	capuchon à vis		