

## élingue

4 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 1450 / 1050 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 8 mm, avec crochet à œillet

Numéro d'article: 505065



## Élingue

### 4 brins

élingue

- 4 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 1450 / 1050 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 8 mm
- avec crochet à œillet
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

## Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	4 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet à œillet
charge (simple directe)	1450 kg	Diamètre du câble de levage	8 mm
Force 0-45°	1450 kg	matériau	acier

Force 45-60°	1050 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	5,03 kg

## Accessoires

505075	.	Allongement pour élingue, force 1450 kg, 4 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	---