

RAPIDLIFT cric rouleur

capacité de levage 3000 kg, plage
de levée 490 mm

Numéro d'article: 507326



RAPIDLIFT Cric rouleur avec levier de pompage démontable

cric rouleur

- capacité de levage 3000 kg
- plage de levée 490 mm
- garde au sol 135 mm
- plateau Ø 120 mm
- hydraulique avec fonction de levée rapide et soupape de sécurité
- poids 36 kg
- longueur 660 mm
- levier amovible et démontable
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyamide
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	levier	levier amovible et démontable
type de moyen de levage	cric rouleur	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
capacité de levage	3000 kg	pneumatique	polyamide
hauteur de levage	490 mm	matériau	acier
garde au sol	135 mm	surface	laqué
diamètre de plateau	120 mm	couleur	orangé sang // RAL2002
longueur	660 mm	Poids	36 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm