

Feuille de données du produit



Article N°: 1169 Plateau Roulant

Equipements de manutention

Plateau roulant en profilé d'acier avec plateau bois, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.



Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	600
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	199
Longueur totale (mm)	600
Largeur totale (mm)	600
Hauteur totale (mm)	199
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	16
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976011691