

Edelstahlkühlschrank KU 358

Umluft Gewerbekühlschrank mit elektronischer Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Selbstschließende Tür mit linkem Türanschlag. Servicefreundliche gesteckte und wechselbare Magnetdichtung. Edelstahltür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Der Kühlschrank verfügt über eine automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung und einem im Innenraum liegenden und beschichteten Verdampfer. Der Boden im Innenraum gerundet, zwecks besserer und hygienischer Reinigung. Die U-Schienen im Innenraum sind ohne Werkzeug herausnehmbar und verstellbar. Bodenunebenheiten können vor Ort über die 4 höhenverstellbare CNS FüÙe ausgeglichen werden. Produktion des Kühlschranks erfolgt in Europa.



Artikel-Nr.: 50310
GTIN: 4059395038590



Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste GN 1/1 beschichtet
- Selbstschließende Tür
- Türschloss oberhalb der Tür
- Türanschlag links
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste

- Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm zur Selbstmontage


Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	AG-50
Abmessungen außen:	
Breite	460 mm
Tiefe	665 mm
Höhe	2075 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Links
Bestückung	GN 1/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,201 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	95 kg
Serienzubehör	3 Roste rilsaniert und Türschloss
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	227 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	825 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 1/ für KU/TKU358 KU/TKU 358 G und ZK
GTIN: 4059395038637

Artikel-Nr.: 831752

Auflageschienensatz GN 1/ für KU/TKU358 KU/TKU 358 G und ZK
GTIN: 4059395038644

Artikel-Nr.: 831753

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de