



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4880 Dossierwagen



Opbouwsysteem: geschroefde constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. 2 Etages van houten plaat lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE rubber, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	800
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	260, 800
Draagvermogen etage (kg)	50
Totale lengte (mm)	900
Totale breedte (mm)	535
Totale hoogte (mm)	925
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Uitvoering	offen
Gewicht (kg)	19
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976048802