



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 8341 Etagewagen



Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	90
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Totale lengte (mm)</b>	1169
<b>Totale breedte (mm)</b>	609
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1800
<b>Etagehoogten (mm)</b>	269, 569, 869, 1169, 1469
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	75
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976083414