



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 92911 ESD-Bijzetwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg. Met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog. Met kantelbare etages. Bovenste en middelste etages naar beide zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling d.m.v. verende pen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
laadvlak lengte (mm)	605
laadvlak breedte (mm)	405
Etagehoogten (mm)	216, 671, 1171
Draagvermogen etage (kg)	50
Totale lengte (mm)	821
Totale breedte (mm)	455
Totale hoogte (mm)	1178
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	36
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976929118