

ViewSonic Display TD2230 Touch



Bildschirmdiagonale (Zoll)	22
Bildschirmdiagonale (cm)	55,9
Display-Typ	TFT
Anzeige	IPS
Glasschutz	Ja
Touch-Technologie	Multi-touch
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)	10
Full-HD	Ja
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	250
Reaktionszeit (ms)	7
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Horizontaler Scanbereich (kHz)	24 - 82
Vertikaler Scanbereich (Hz)	50 - 76
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

Anschluß zu PC	Ja
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	2
Kopfhörerausgänge	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung (W)	6
Neigungswinkelbereich (°)	20 - 70
Stromverbrauch (PowerSave) (W)	19
Neigungsverstellung	Ja
Separate H/V-Sync	Ja
Composite-Sync	Ja
Sync-On-Green (SOG)	Ja
Mac-Kompatibilität	Ja
VESA-Halterung	Ja
VESA Montageadapter (mm)	100 x 100
Wandmontage	Ja
Stromversorgung (W)	AC
AC Eingangsspannung (V)	100-240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	25
Stromverbrauch (max.) (W)	28
Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB
Breite (mm)	490,3
Höhe (mm)	298,8
Tiefe (mm)	47,3
Gewicht (g)	3600
Gewicht (kg)	3,6
Gewicht mit Untersatz (kg)	3,6
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß (mm)	490,3 x 298,8 x 129,7
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	20 - 90
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Verpackungsbreite (mm)	550
Verpackungstiefe (mm)	371
Verpackungshöhe (mm)	114
Packungsgewicht (kg)	4,7
Paketgewicht (kg)	4,7