

## Información sobre productos

### 46 31 A42

#### Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5254 A y DIN 5254 B, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM  $\circ$  45°

#### Información general

Núm. de artículo	46 31 A42
EAN	4003773067030
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	511 g
Dimensiones	310 x 45 x 17 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 85 – 140 mm
Puntas (diámetro)	Ø 3,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.