

Information produit

74 06 200 T

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



⚠ 1000 V 



Informations générales

Réf.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	305 g
Dimensions	200 x 58 x 27 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 4,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,5 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.