

VARIOfit **pallet-stapelbeugel** **65K**

met kleminrichting, constructie van staal (gelast), belasting 1500 kg, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm, nuttige hoogte 800 mm, kledinghanger met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 139176



VARIOfit



VARIOfit Pallet-stapelbeugel 65K

met kleminrichting

pallet-stapelbeugel

- met kleminrichting
- constructie van staal (gelast)
- belasting 1500 kg
- hoogte 800 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm
- nuttige hoogte 800 mm
- voor het achteraf monteren op reeds geladen pallets
- 3-voudig stapelbaar
- kledinghanger met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie



Technische details

type verpakking pallet-stapelbeugel

diepte 1000 mm

uitvoering stapelbeugel	met kleminrichting	last	1500 kg
materiaal	staal	stapelbaar	ja
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	verzinkt
nuttige hoogte	800 mm	kleur uitvoering	verzinkt
voor palletafmetingen	1200 x 1000 mm	stapelbeugel functie	voor het achteraf monteren op reeds geladen pallets
hoogte	800 mm	garantie	5 jaar
breedte	1200 mm	gewicht	29 kg

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs