

## Rollcart tafelwagen

draagvermogen 600 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 139262



## Rollcart Zware tafelwagen

tafelwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame, onderste etage open
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1350 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	800 mm	materiaal behuizing	staal
etages aantal	2 stuks	diameter wiel	200 mm
materiaal etage(s)	hout	wiellager	wiellager
etage(s) uitrusting	stalen frame, onderste etage open	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	920 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1350 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	800 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal		1 stuks
materiaal verwerking	gelast	gewicht	53 kg
constructies	geen		