

## stumpf roldeurkast

hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in alu-kleuren

Artikelnummer: 142817



## stumpf Roldeurkast

roldeurkast





- hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm
- stalen/kunststof constructie
- gelaste plaatstaalconstructie
- roldeur
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- uitrusting: legborden
- met beugelgreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in alu-kleuren
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	alu-kleuren
type kast	werkplaatskast	oppervlak romp	m. poedercoating

plaats van toepassing	binnen	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	roldeur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	900 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	legborden	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	2 stuks	greep	beugelgreep
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	80 kg	garantie	5 jaar
elektrisch geleidend	nee	gewicht	27,3 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood