

Lacont bac de rétention

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 210 l, hauteur x largeur x profondeur 340 x 1250 x 820 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 201066



Lacont Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 210 l
- hauteur x largeur x profondeur 340 x 1250 x 820 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	galvanisé
type de bac de rétention	bac de rétention	équipement bac de rétention	caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier
capacité	fût 2 x 200 litres	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	210 l	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	340 mm	roulant	non
largeur	1250 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	820 mm	Poids	73 kg
matériau	acier		

Accessoires

201078		soutirage de fûts, pour fût 3 x 60 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
201082		soutirage de fûts, pour fût 3 x 60 litres, support-fût avec roulettes, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
201105		revêtement PE pour bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot

503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm