

Rollcart industrie-aanhanger

draagvermogen 5 t, laadvlak lengte x breedte 3000 x 1500 mm, platform van zeefdruk met antislippoppervlak, Waterdicht, opleggerbesturing met 2 assen, frame gelakt in RAL2004 zuiver oranje, 4 wielen, met lucht-banden



Artikelnummer: 203373



Rollcart Industriële aanhangwagens

Draagvermogen 5000 kg

industrie-aanhanger






- draagvermogen 5 t
- laadvlak lengte x breedte 3000 x 1500 mm
- laadhoogte 700 mm
- platform van zeefdruk met antislippoppervlak, Waterdicht
- opleggerbesturing met 2 assen
- schaaldissel met valbeveiliging
- frame gelakt in RAL2004 zuiver oranje
- 4 wielen
- met lucht-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| transporttoestel | aanhangwagen | oppervlak platform | antislip |
| type aanhangwagen | industrie-aanhanger | platform uitvoering | Waterdicht |
| materiaal | staal | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| draagvermogen | 5 t | banden | lucht |
| laadhoogte | 700 mm | wiel-ø | 530 mm |
| lengte laadvlak | 3000 mm | wiellager | Precisiekogellager |
| breedte laadvlak | 1500 mm | wielbreedte | 160 mm |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| constructies | geen | oppervlak | gelakt |
| sturing | opleggerbesturing met 2 assen | kleur | zuiver oranje // RAL2004 |
| dissel | schaardissel met valbeveiliging | garantie | 5 jaar |
| materiaal platform | zeefdrukplaat | gewicht | 410 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149422 |  | tandwiel takel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1 |
| 210710 |  | hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 529663 |  | kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm |
| 670524 |  | sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje |