

Bauer mini-kiepbak MGU 610

hoogte x lengte x breedte 450 x 1385 x 1680 mm, inhoud 0,61 m³, draagvermogen 1000 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorksloten



Artikelnummer: 218125

Bauer Mini-kiepbak MGU 610

mini-kiepbak



- extra lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 450 x 1385 x 1680 mm
- hoogte stortkant 350 mm
- inhoud 0,61 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 138 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloten 495 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorksloten

Technische details



baktype	kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,61 m ³	onderbouw	vorksloten

hoogte	450 mm	hoogte vorksloffen	60 mm
lengte	1385 mm	breedte vorksloffen	200 mm
breedte	1680 mm	afstand vorkkokers	495 mm
draagvermogen	1000 kg	kraan	nee
bouwwijze	extra lage bouwvorm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
hoogte stortkant	350 mm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	oppervlak	gelakt
wandconstructie	gesloten	kleur	blauw // RAL 5012
vloerconstructie	gesloten	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
kantelfunctie	handmatig	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	gewicht	138 kg
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden		

Gerelateerde Producten

218136		tweedelig klapdeksel, van staal, voor mini-kiepbak 0,61 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
218137		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor mini-kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1000 kg, wiel Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm

Dit past ook bij ...

525102		afdekkap, voor 2 gestapelde gasboxen, hoogte x lengte x breedte 1930 x 1250 x 850 mm, in bruin
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm